


## ANEXA TEHNICA - JALUZELE ORIZONTALE MINI ( LATIN )



### UTILIZARE - COMPONENTA - CARACTERISTICI

- sistem de protectie solara de interior
- cornisa superioara si inferioara din tabla de otel emailat
- lamele din aluminiu

### CARACTERISTICI TEHNICE - SINA ( CORNISA )

- cornisa superioara - caseta aflata in partea de sus a jaluzelei  
- dimensiuni 19 x 27 mm

- cornisa inferioara - este piesa care " inchide " jaluzeaua si se prezinta sub 2 forme cu dimensionale :  
- tip C : dimensiuni 8 x 17.5 mm / disponibila pe culori alb, argintiu, crem si negru  
- tip inchis : dimensiuni 10 x 25 mm / la culoarea lamelelor
- lamelele - sunt din aluminiu cu dimensiunea de 0,18 x 16 mm
- snurul de actionare - este din polyester; pleaca din cornisa inferioara, traverseaza lamelele si ajunge in cornisa superioara de unde poate fi actionat manual  
- are rolul de a ridica/cobori partea activa a jaluzelei spre a o aduce in pozitii inchis/deschis si intermediare
- scarita - este confectionata din polyester cu rolul de a sustine lamelele
- tija de rotire - este piesa care, in legatura cu scarita, roteste lamelele in pozitii de fragmentare a cantitatii de lumina; este din plastic transparent si are diametrul de 8mm.

### DIMENSIUNI ADMISE \*

maxim : ( L x H )      3,00 x 3,00 m

minim : ( L x H )      0,30 x 0,10 m

)\* pentru alte valori va rugam sa ne contactati

### CULOARE

- cornisa superioara si inferioara, snur de actionare, scarite: albe
- cornisa superioara si inferioara, snur de actionare, scarite: la culoarea lamelelor ( varianta " CANARE " )
- lamele - 15 culori si nuante

### MODUL DE ACTIONARE

- actionarea si mecanismul de blocare sunt situate frontal in corp comun

### INSTALARE

- pe perete sau tamplarie, in console in plan vertical ( vezi anexa tehnica "Masurare si instalare " )

### FIXARE

- pe lateral cu ATA sau snur metalic
- la baza cu PINTENI ( vezi anexa tehnica " Fixarea jaluzelelor orizontale " )

### ALTE DETALII TEHNICE :

Spatiu ocupat de 1,00 m de jaluzea pe inaltime este de 47 mm.

In cazul in care nu exista alte precizari in comanda Htija/snur actionare ~ 1/2 din Hjaluzea.